

**Garant****Afsteekplaat links, HB7035, Steekbreedte w: 3,1 mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 273200 3,1    |
| GTIN          | 4045197143327 |
| Artikelklasse | 21J           |

**Omschrijving****Toepassing:**

Voor afsteekzwaarden nr. 273551 – 273558.

Hoekradius: 0,2 mm

Voeding f in staal < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/omw,**Technische beschrijving**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Steekbreedte w                             | 3,1 mm            |
| Voeding f in staal < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,1 mm/omw,       |
| Hoekradius                                 | 0,2 mm            |
| Fijn/ruw-indeling                          | Voor-/nabewerken  |
| Snijmateriaal                              | HM                |
| Hoofdtoepassing                            | P                 |
| Snedecondities                             | sterk onderbroken |
| Soort                                      | HB7035            |
| Aantal wisselingen/snijkanten              | 1                 |
| Wisselplaatprofiel                         | links             |

Producttype

Wisselplaat voor het steekdraaien

**Gebruikersgegevens**

|                                | <b>Geschiktheid</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-code</b> |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt            | 140 m/min            | P               |
| Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt            | 120 m/min            | P               |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt            | 100 m/min            | P               |
| Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup> | geschikt            | 80 m/min             | P               |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geschikt            | 50 m/min             | P               |
| GG(G)                          | beperkt geschikt    | 80 m/min             | K               |
| Continu                        | geschikt            |                      |                 |
| Onregelmatig                   | geschikt            |                      |                 |
| Onderbroken                    | geschikt            |                      |                 |
| nat maximaal                   | geschikt            |                      |                 |