

Garant**Afsteekplaat neutraal, HB7035, Steekbreedte w: 5,1 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273100 5,1
GTIN	4045197143181
Artikelklasse	21J

Omschrijving**Toepassing:**

Voor afsteekzwaarden nr. 273551 – 273558.

Hoekradius: 0,2 mm

Voeding f in staal < 900 N/mm²: 0,15 mm/omw,**Technische beschrijving**

Steekbreedte w	5,1 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,15 mm/omw,
Hoekradius	0,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	licht onderbroken
Soort	HB7035
Aantal wisselingen/snijanten	1
Wisselplaatprofiel	neutraal

Producttype

Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	50 m/min	P
GG(G)	beperkt geschikt	80 m/min	K
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
nat maximaal	geschikt		