

Garant**Afsteekplaat neutraal, HU7310, Steekbreedte w: 2,2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273310 2,2
GTIN	4045197600837
Artikelklasse	21J

Omschrijving**Toepassing:**

Voor afsteekzwaarden nr. 273551 – 273558.

Technische beschrijving

Steekbreedte w	2,2 mm
Voeding f	0,07 mm/omw,
Hoekradius	0,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Coating	ongecoat
Hoofdtoepassing	N
Snedecondities	continu
Soort	HU7310
Aantal wisselingen/snijanten	1
Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	300 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	300 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	230 m/min	N
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		