

**Garant****Afsteekplaat links, HB7035, Steekbreedte w: 4,1 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273200 4,1
GTIN	4045197143334
Artikelklasse	21J

**Omschrijving****Toepassing:**

Voor afsteekzwaarden nr. 273551 – 273558.

Hoekradius: 0,2 mm

Voeding f in staal < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,12 mm/omw,**Technische beschrijving**

Steekbreedte w	4,1 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/omw,
Hoekradius	0,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	sterk onderbroken
Soort	HB7035
Aantal wisselingen/snijanten	1
Wisselplaatprofiel	links

Producttype

Wisselplaat voor het steekdraaien

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	140 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	120 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	100 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	50 m/min	P
GG(G)	beperkt geschikt	80 m/min	K
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
nat maximaal	geschikt		