

Garant
Afsteekzwaard Staal, neutraal, Zwaardhoogte h₅ / steekbreedte w: 26/4,1 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	273551 26/4,1
GTIN	4045197698971
Artikelklasse	21W

Omschrijving
T.b.v. :

Houder nr. 273984 – 274000 of nr. 319132; 319133 (VDI-houder).

Levering:

Inclusief sleutel nr. 279850 1 voor het wisselen van de platen.

axiaal insteken mogelijk: nee

Voor maximale werkstuk-Ø: 80 mm

Breedte b₂: 3,2 mm

Hoogte h₁: 21,4 mm

Totale lengte L_{totaal}: 110 mm

Maximale steekdiepte t_{max}: 40 mm

Technische beschrijving

Breedte b ₂	3,2 mm
Voor maximale werkstuk-Ø	80 mm
Steekbreedte w	4,1 mm
Hoogte van beitelhouder h ₅	26 mm
Hoogte h ₁	21,4 mm
Totale lengte L _{totaal}	110 mm
Maximale steekdiepte t _{max}	40 mm
Inzetsoort	neutraal
Inwendige koeling	nee

axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Steekzaard