

**Garant**
**Afsteekplaat rechts, CU7033, Steekbreedte w: 3,1 mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	273350 3,1
GTIN	4045197143433
Artikelklasse	21J

**Omschrijving**
**Toepassing:**

Voor afsteekzwaarden nr. 273551 – 273558.

Hoekradius: 0,2 mm

Voeding f in staal < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/omw,

**Technische beschrijving**

Steekbreedte w	3,1 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/omw,
Hoekradius	0,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	Cermet
Coating	ongecoat
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	continu
Soort	CU7033
Aantal wisselingen/snijkanten	1

Wisselplaatprofiel	rechts
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	120 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	120 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	100 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	40 m/min	P
Continu	geschikt		
droog	geschikt		