



**Weldonopname voor inschroeffrees met inwendige koeling, $\varnothing d = 32$ mm,
Schroefdraad M \times lengte L1: M12X105**



Bestelgegevens

Bestelnummer	301328 M12X105
GTIN	4045197331823
Artikelklasse	31A

Omschrijving

Uitvoering:

Schachttolerantie h6.

Toepassing:

voor opname in Weldonhouders.

Inwendige koeling: ja

Boring- $\varnothing D_1$: 12,5 mm

$\varnothing D_2$: 21 mm

Totale lengte L_{totaal} : 170 mm

Nuttige lengte L_1 : 105 mm

L_2 : 24 mm

Technische beschrijving

$\varnothing D_2$	21 mm
Totale lengte L_{totaal}	170 mm
Nuttige lengte L_1	105 mm
L_2	24 mm
Boring- $\varnothing D_1$	12,5 mm
Opname	$\varnothing d = 32$ mm
Inwendige koeling	ja

