

Garant
Afsteekzwaard Staal, neutraal, Zwaardhoogte h₅ / steekbreedte w: 32/2,2 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	273551 32/2,2
GTIN	4045197698995
Artikelklasse	21W

Omschrijving
T.b.v. :

Houder nr. 273984 – 274000 of nr. 319132; 319133 (VDI-houder).

Levering:

Inclusief sleutel nr. 279850 1 voor het wisselen van de platen.

axiaal insteken mogelijk: nee

Voor maximale werkstuk-Ø: 60 mm

Breedte b₂: 1,6 mm

Hoogte h₁: 25 mm

Totale lengte L_{totaal}: 150 mm

Maximale steekdiepte t_{max}: 25 mm

Technische beschrijving

Steekbreedte w	2,2 mm
Voor maximale werkstuk-Ø	60 mm
Breedte b ₂	1,6 mm
Hoogte van beitelhouder h ₅	32 mm
Hoogte h ₁	25 mm
Totale lengte L _{totaal}	150 mm
Maximale steekdiepte t _{max}	25 mm
Inzetsoort	neutraal
Inwendige koeling	nee

axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Steekzaard