

Garant**Afsteekplaat links 5°, HB7020, Steekbreedte w: 4mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 273694 4 |
| GTIN | 4045197502759 |
| Artikelklasse | 21J |

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Tolerantie steekbreedte w | ±0,04 mm |
| Steekbreedte w | 4 mm |
| Voeding f | 0,08 - 0,26 mm/omw, |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |
| Snijmateriaal | HM |
| Hoofdtoepassing | P |
| Neventoepassing | M |
| Snedecondities | continu |
| Soort | HB7020 |
| Hoekradius R | 0,3 mm |
| Aantal wisselingen/snijanten | 2 |
| Wisselplaatprofiel | links |
| Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|-----------|----------|
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 220 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 180 m/min | P |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | 170 m/min | P |
| Staal < 1100 N/mm ² | geschikt | 140 m/min | P |
| Staal < 1400 N/mm ² | beperkt geschikt | 120 m/min | P |
| RVS < 900 N/mm ² | geschikt | 140 m/min | M |
| RVS > 900 N/mm ² | geschikt | 130 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | geschikt | 60 m/min | S |
| GG(G) | geschikt | 200 m/min | K |
| CuZn | geschikt | 250 m/min | N |
| Uni | geschikt | | |
| Continu | geschikt | | |
| nat maximaal | geschikt | | |
| droog | beperkt geschikt | | |