

Haakse schroefadapter, Type: WB1



Bestelgegevens

Bestelnummer	073920 WB1
GTIN	4002395378340
Artikelklasse	07A

Omschrijving

Uitvoering:

Past op alle in de handel verkrijgbare schroef- en boormachines. Tandwieloverbrenging van hoogwaardig staal. Hoekmaat 30 mm. De lagerschaal met vasthoudflens voor ondersteuning van het draaimoment is 360° traploos draaibaar. Magnetische opname, komt overeen met 1/4 inch bit-zeskant.

Levering:

Inclusief 10-delige bitset.

Technische beschrijving

Type	WB1
maximaal draaimoment	11 Nm
Producttype	Schroefvoorzetstuk