

**Garant**
**CCGT 060202 FN, PKD, Snijkantuitvoering: TWF**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	265802 TWF
GTIN	4045197445391
Artikelklasse	21L

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

**PKD** – polykristallijne diamant, fijne korrel. Nabewerken, scherpe snijkant voor geringe snijdruk.

**Toepassing:**

Voor aluminium, aluminiumlegeringen, non-ferrometalen, kunststoffen, composiet, titaniumlegeringen, gesinterde metalen.

Spaanhoek: 6 graden

Soort: PKD

Snijkantuitvoering: TWF

Snijdiepte  $a_p$ : 0,1 - 1 mm

Voeding  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/omw,

Snijnsnelheid  $v_c$  voor aluminium < 10% Si: 400 - 3500 m/min

Snijnsnelheid  $v_c$  voor G(C)FK: 400 - 900 m/min

**Technische beschrijving**

Hoekradius	0,2 mm
Snijkantuitvoering	TWF
Snijnsnelheid $v_c$ voor aluminium < 10% Si	400 - 3500 m/min

Voeding f	0,03 - 0,2 mm/omw,
Snij snelheid $v_c$ voor G(C)FK	400 - 900 m/min
Snedecondities	continu
Snijdiepte $a_p$	0,1 - 1 mm
Soort	PKD
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	PKD
ISO-code wisselplaat	CCGT 060202 FN
Aantal wisselingen/snij kanten	1
Productnaamattribuut	PKD
Spaanhoek	6 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien