


Garant**Af- / insteekplaat, HB7215, Steekbreedte w: 2mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 273702 2 |
| GTIN | 4045197578938 |
| Artikelklasse | 21J |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Tolerantie steekbreedte w | $\pm 0,03$ mm |
| Steekbreedte w | 2 mm |
| Voeding f | 0,05 - 0,15 mm/omw, |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |
| Snijmateriaal | HM |
| Hoofdtoepassing | K |
| Neventoepassing | P |
| Snedeccondities | continu |
| Soort | HB7215 |
| Hoekradius R | 0,2 mm |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 2 |
| Wisselplaatprofiel | neutraal |
| Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 300 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 250 m/min | P |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | 210 m/min | P |
| GG(G) | geschikt | 280 m/min | K |
| Continu | geschikt | | |
| nat maximaal | geschikt | | |
| droog | beperkt geschikt | | |