

Garant**DCGT 11T302 FN, PKD, Snijkantuitvoering: TWM****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 265847 TWM |
| GTIN | 4045197452740 |
| Artikelklasse | 21L |

Omschrijving**Uitvoering:**

PKD – polykristallijne diamant, fijne korrel. Algemene verspaning, stabiele snijkant voor grote verspaningsvolumes.

Toepassing:

Voor aluminium, aluminiumlegeringen, non-ferrometalen, kunststoffen, composiet, titaniumlegeringen, gesinterde metalen.

Spaanhoek: 6 graden

Soort: PKD

Snijkantuitvoering: TWM

Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm

Voeding f : 0,05 - 0,3 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c voor aluminium < 10% Si: 400 - 3500 m/min

Snijnsnelheid v_c voor non-ferrometalen: 300 - 2200 m/min

Technische beschrijving

| | |
|--------------------|--------------------|
| Voeding f | 0,05 - 0,3 mm/omw, |
| Snijkantuitvoering | TWM |

| | |
|---|------------------------------|
| Snij snelheid v_c voor aluminium < 10% Si | 400 - 3500 m/min |
| Snedeccondities | continu |
| Snij snelheid v_c voor non-ferrometalen | 300 - 2200 m/min |
| Snij snelheid v_c voor G(C)FK | 400 - 900 m/min |
| Hoekradius | 0,2 mm |
| Snijdiepte a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Soort | PKD |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |
| Snijmateriaal | PKD |
| ISO-code wisselplaat | DCGT 11T302 FN |
| Aantal wisselingen/snikanten | 1 |
| Productnaamattribuut | PKD |
| Spaanhoek | 6 graden |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |