


Garant
Af- / insteekplaat, HU7310, Steekbreedte w: 3mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	273697 3
GTIN	4045197580429
Artikelklasse	21L

Omschrijving

Af- / insteekplaat 3 mm Tolerantie steekbreedte w: $\pm 0,03$ mm
 Voeding f: 0,07 - 0,2 mm/omw,

Technische beschrijving

Steekbreedte w	3 mm
Tolerantie steekbreedte w	$\pm 0,03$ mm
Voeding f	0,07 - 0,2 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Coating	ongecoat
Hoofdtoepassing	N
Neventoepassing	Ti
Snedecondities	continu
Soort	HU7310
Hoekradius R	0,2 mm
Aantal wisselingen/snijanten	2

Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	350 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	350 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	50 m/min	S
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		