

**Garant****CCGT 09T304 FN, PKD, Snijkantuitvoering: TWF****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265817 TWF
GTIN	4045197448958
Artikelklasse	21L

**Omschrijving****Uitvoering:**

**PKD** – polykristallijne diamant, fijne korrel. Nabewerken, scherpe snijkant voor geringe snijdruk.

**Toepassing:**

Voor aluminium, aluminiumlegeringen, non-ferrometalen, kunststoffen, composiet, titaniumlegeringen, gesinterde metalen.

Spaanhoek: 6 graden

Soort: PKD

Snijkantuitvoering: TWF

Snijdiepte  $a_p$ : 0,3 - 1 mm

Voeding  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/omw,

Snijnsnelheid  $v_c$  voor aluminium < 10% Si: 400 - 3500 m/min

Snijnsnelheid  $v_c$  voor G(C)FK: 400 - 900 m/min

**Technische beschrijving**

Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte $a_p$	0,3 - 1 mm
Snedeccondities	continu

Voeding f	0,03 - 0,2 mm/omw,
Snijkantuitvoering	TWF
Snij snelheid $v_c$ voor G(C)FK	400 - 900 m/min
Snij snelheid $v_c$ voor aluminium < 10% Si	400 - 3500 m/min
Soort	PKD
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	PKD
ISO-code wisselplaat	CCGT 09T304 FN
Aantal wisselingen/snij kanten	1
Productnaamattribuut	PKD
Spaanhoek	6 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien