


Garant**Af- / insteekplaat, CU7025, Steekbreedte w: 2,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273698 2,5
GTIN	4045197579027
Artikelklasse	21J

Omschrijving**Uitvoering:**

Spaanbreker voor kleine \emptyset en snijkraftvermindering.

Technische beschrijving

Steekbreedte w	2,5 mm
Tolerantie steekbreedte w	$\pm 0,03$ mm
Voeding f	0,06 - 0,17 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	Cermet
Coating	ongecoat
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	continu
Soort	CU7025
Hoekradius R	0,2 mm
Aantal wisselingen/snijanten	2
Wisselplaatprofiel	neutraal

Producttype

Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	210 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	170 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
Continu	geschikt		
droog	geschikt		