

Garant**VCGT 110304 FN, PKD, Snijkantuitvoering: N****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 265882 N |
| GTIN | 4045197644299 |
| Artikelklasse | 21L |

Omschrijving**Uitvoering:**

PKD – polykristallijne diamant, fijne korrel. Neutraal, zonder spaanbreker.

Toepassing:

Voor aluminium, aluminiumlegeringen, non-ferrometalen, kunststoffen, composiet, titaniumlegeringen, gesinterde metalen.

Spaanhoek: 6 graden

Soort: PKD

Snijkantuitvoering: N

Snijdiepte a_p : 0,1 - 2,5 mm

Voeding f : 0,03 - 0,4 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c voor aluminium < 10% Si: 300 - 2000 m/min

Snijnsnelheid v_c voor non-ferrometalen: 300 - 1500 m/min

Technische beschrijving

| | |
|---|------------------|
| Snijkantuitvoering | N |
| Snijdiepte a_p | 0,1 - 2,5 mm |
| Snijnsnelheid v_c voor non-ferrometalen | 300 - 1500 m/min |

| | |
|---|------------------------------|
| Snij snelheid v_c voor G(C)FK | 150 - 600 m/min |
| Hoekradius | 0,4 mm |
| Voeding f | 0,03 - 0,4 mm/omw, |
| Snij snelheid v_c voor aluminium < 10% Si | 300 - 2000 m/min |
| Snededecondities | continu |
| Soort | PKD |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |
| Snijmateriaal | PKD |
| ISO-code wisselplaat | VCGT 110304 FN |
| Aantal wisselingen/snij kanten | 1 |
| Productnaamattribuut | PKD |
| Spaanhoek | 6 graden |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |