

Garant

Afsteekzwaard HSS, neutraal, Hoogte van steekzwaard h₅ / steekbreedte w: 32/3,1mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	273560 32/3,1
GTIN	4045197587558
Artikelklasse	21U

Omschrijving**T.b.v.:**

Houder nr. 273984 – 273994 of nr. 319132; 319133 (VDI-houder).

Let op:

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Technische beschrijving

Voor maximale werkstuk-Ø	100 mm
Hoogte van beitelhouder h ₅	32 mm
Steekbreedte w	3,1 mm
Maximale steekdiepte t _{max}	50 mm
Totale lengte L	150 mm
Snijmateriaal	HSS
Inzetsoort	neutraal
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Steekzwaard

