

Garant**Af- / insteekplaat, HB7010, Steekbreedte w: 4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273707 4
GTIN	4045197657930
Artikelklasse	21J

Technische beschrijving

Tolerantie steekbreedte w	$\pm 0,04$ mm
Steekbreedte w	4 mm
Voeding f	0,08 - 0,26 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Neventoepassing	K
Snedeccondities	continu
Soort	HB7010
Hoekradius R	0,3 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	beperkt geschikt	230 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	beperkt geschikt	190 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	150 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	70 m/min	S
GG(G)	geschikt	200 m/min	K
CuZn	geschikt	250 m/min	N
Uni	geschikt		
Continu	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		