

Garant
DCGT 070204 FN, PKD, Snijkantuitvoering: TWF

Bestelgegevens

Bestelnummer	265837 TWF
GTIN	4045197452719
Artikelklasse	21L

Omschrijving
Uitvoering:

PKD – polykristallijne diamant, fijne korrel. Nabewerken, scherpe snijkant voor geringe snijdruk.

Toepassing:

Voor aluminium, aluminiumlegeringen, non-ferrometalen, kunststoffen, composiet, titaniumlegeringen, gesinterde metalen.

Spaanhoek: 6 graden

Soort: PKD

Snijkantuitvoering: TWF

Snijdiepte a_p : 0,3 - 1 mm

Voeding f : 0,03 - 0,2 mm/omw,

Snij snelheid v_c voor aluminium < 10% Si: 400 - 3500 m/min

Snij snelheid v_c voor G(C)FK: 400 - 900 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Snij snelheid v_c voor G(C)FK	400 - 900 m/min
Snij snelheid v_c voor aluminium < 10% Si	400 - 3500 m/min

Snijkantuitvoering	TWF
Voeding f	0,03 - 0,2 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,3 - 1 mm
Hoekradius	0,4 mm
Soort	PKD
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	PKD
ISO-code wisselplaat	DCGT 070204 FN
Aantal wisselingen/snijkanten	1
Productnaamattribuut	PKD
Spaanhoek	6 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien