

**Korte-boorhouder Vorm A, SK 40, Spanbereik: 2,5-16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301490 2,5-16
GTIN	2050001690555
Artikelklasse	33W

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor rechts- en linksom draaien.

Levering:

Inclusief sleutel voor binnenzeskantbouten met dwarsgreep.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Reserve-spansleutel nr. 627425	SW6
Afkoppellengte A-maat	95 mm
Spanbereik	2,5 - 16 mm
Buiten-Ø D	57 mm
Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 30 µm
Producttype	Korte-boorhouder

Accessoires

Spanbekkenset3-delig voor spanbereik 2,5-16 mm	309701 2,5-16
Rondsel voor spanbereik 2,5-16 mm	309702 2,5-16