

**Garant****Hydrohouder kort, uitvoering HT, SK 40, Span-Ø D1: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302028 12
GTIN	4045197586933
Artikelklasse	31H

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Zeer grote totale stijfheid dankzij geoptimaliseerde constructie.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Axiale lengteverstelling (verstelling 10 mm) mogelijk.**
- **Flexibel dankzij gebruik van tussenhulzen.**

**Toepassing:**

- **Voor boren, ruimen en voor lichte en zware verspaning bij het frezen.**
- **Zeer hoge draaimomenten 550 Nm, uitvoering HT (High Torque).**
- **Ideale dempingseigenschappen, daardoor een optimaal werkstukoppervlak en hogere standtijd, en de spindel wordt gespaard.**

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, reduceerhulzen nr. 302135 – 302187.

**Opmerking:**

V = maximale verstelafstand!

Let op bij extra lange gereedschappen en TPC-bewerking.

**Technische beschrijving**

Nuttige lengte L <sub>1</sub>	31 mm
Afkoppellengte A-maat	50 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	12 mm

Geschikte reduceerhuls	302140; 302135
Buiten-Ø D	42 mm
Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Hydrohouder

## Accessoires

Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 5 mm	302135 5
Aantreboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Speciale aantrebout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
AantreboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrebout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
AantreboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrebout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
AantreboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 6 mm	302135 6
Aantreboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantrebout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 3 mm	302140 3
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 3 mm	302135 3
Aantrebout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 6 mm	302140 6
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 8 mm	302135 8
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 4 mm	302135 4
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 4 mm	302140 4
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 5 mm	302140 5
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 8 mm	302140 8