



Korte-boorhouder Vorm A, SK 50, Spanbereik: 1-13mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	301500 1-13
GTIN	4045197307644
Artikelklasse	37D

Omschrijving

Uitvoering:

Voor rechts- en linksom draaien.

Gebruineerd.

Levering:

Inclusief sleutel voor binnenzeskantbouten met dwarsgreep.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Spanbereik	1 - 13 mm
Reserve-spansleutel nr. 627425	SW6
Afkoppellengte A-maat	87,5 mm
Buiten-Ø D	43 mm
Opname	SK 50
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 18000 min ⁻¹
Maximaal aanhaalmoment $M_{d\ max}$	≤ 14 Nm
Producttype	Korte-boorhouder

Accessoires

AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50