

Garant**Hydrohouder kort, uitvoering HT, SK 40, Span-Ø D1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302028 20
GTIN	4045197513076
Artikelklasse	31H

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Zeer grote totale stijfheid dankzij geoptimaliseerde constructie.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Axiale lengteverstelling (verstelling 10 mm) mogelijk.**
- **Flexibel dankzij gebruik van tussenhulzen.**

Toepassing:

- **Voor boren, ruimen en voor lichte en zware verspaning bij het frezen.**
- **Zeer hoge draaimomenten 550 Nm, uitvoering HT (High Torque).**
- **Ideale dempingseigenschappen, daardoor een optimaal werkstukoppervlak en hogere standtijd, en de spindel wordt gespaard.**

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, reduceerhulzen nr. 302135 – 302187.

Opmerking:

V = maximale verstelafstand!

Let op bij extra lange gereedschappen en TPC-bewerking.

Technische beschrijving

Nuttige lengte L ₁	45,5 mm
Geschikte reduceerhuls	302160; 302165; 302150; 302155
Afkoppellengte A-maat	64,5 mm

Span-Ø D ₁	20 mm
Buiten-Ø D	49 mm
Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balancerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Hydrohouder

Accessoires

Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 12 mm	302160 12
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 16 mm	302160 16
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 10 mm	302155 10
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 16 mm	302155 16
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 3 mm	302160 3
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 6 mm	302160 6
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 10 mm	302160 10
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 6 mm	302155 6
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 8 mm	302155 8

Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 12 mm	302155 12
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 14 mm	302155 14
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 8 mm	302160 8
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 4 mm	302160 4
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 5 mm	302160 5
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 4 mm	302155 4
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 14 mm	302160 14
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 5 mm	302155 5
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
	308740 40

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40

Aantreboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308620 40

Aantrebout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40

308760 40

Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 3 mm

302155 3