



## Densimet-gereedschapsopname voor inschroeffrezen, Ø d = 20 mm, Schroefdraad M × Lges: M10X190



### Bestelgegevens

Bestelnummer	301348 M10X190
GTIN	4045197439352
Artikelklasse	31A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Trillingsdempende eigenschap.
- Schachttolerantie h6.

#### Toepassing:

met name voor toepassing in krimphouders.

Inwendige koeling: ja

Trilling: gedempt

Boring-Ø D<sub>1</sub>: 10,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 18 mm

Nuttige lengte L<sub>1</sub>: 140 mm

### Technische beschrijving

Schroefdraad M	M10×190
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	140 mm
Boring-Ø D <sub>1</sub>	10,5 mm
Opname	Ø d = 20 mm
Schacht-Ø d	20 mm
Inwendige koeling	ja
Trilling	gedempt

