



Korte-boorhouder Vorm A, SK 50, Spanbereik: 2,5-16mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	301500 2,5-16
GTIN	4045197307651
Artikelklasse	37D

Omschrijving

Uitvoering:

Voor rechts- en linksom draaien.

Gebruineerd.

Levering:

Inclusief sleutel voor binnenzeskantbouten met dwarsgreep.

Accessoires:

Aantreibouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Spanbereik	2,5 - 16 mm
Reserve-spansleutel nr. 627425	SW6
Afkoppellengte A-maat	106,5 mm
Buiten-Ø D	56 mm
Opname	SK 50
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 18000 min ⁻¹
Maximaal aanhaalmoment $M_{d\ max}$	≤ 14 Nm
Producttype	Korte-boorhouder

Accessoires

Aantreboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Aantreboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
AantreboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Aantrebout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantreboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Speciale aantrebout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Aantreboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantrebout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
AantreboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Speciale aantrebout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50