

Garant**Hydrohouder kort, uitvoering HT, SK 50, Span-Ø D1: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302029 12
GTIN	4045197586940
Artikelklasse	31H

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Zeer grote totale stijfheid dankzij geoptimaliseerde constructie.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Axiale lengteverstelling (verstelling 10 mm) mogelijk.**
- **Flexibel dankzij gebruik van tussenhulzen.**

Toepassing:

- **Voor boren, ruimen en voor lichte en zware verspaning bij het frezen.**
- **Zeer hoge draaimomenten 550 Nm, uitvoering HT (High Torque).**
- **Ideale dempingseigenschappen, daardoor een optimaal werkstukoppervlak en hogere standtijd, en de spindel wordt gespaard.**

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, reduceerhulzen nr. 302135 – 302187.

Opmerking:

V = maximale verstelafstand!

Let op bij extra lange gereedschappen en TPC-bewerking.

Technische beschrijving

Nuttige lengte L ₁	31 mm
Afkoppellengte A-maat	50 mm
Geschikte reduceerhuls	302140; 302135

Span-Ø D ₁	12 mm
Buiten-Ø D	42 mm
Opname	SK 50
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Hydrohouder

Accessoires

Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 8 mm	302140 8
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 6 mm	302135 6
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 6 mm	302140 6
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 4 mm	302135 4
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 8 mm	302135 8
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 3 mm	302135 3
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 5 mm	302140 5
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 3 mm	302140 3
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 4 mm	302140 4
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 5 mm	302135 5
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50