

**Garant****Hydrohouder kort, uitvoering HT met koelkanaalboringen, SK 40, Span-Ø D1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302031 16
GTIN	4045197644770
Artikelklasse	31H

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Zeer grote totale stijfheid dankzij geoptimaliseerde constructie.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Axiale lengteverstelling (verstelling 10 mm) mogelijk.**
- **Flexibel dankzij gebruik van tussenhulzen.**

**Toepassing:**

- **Voor boren, ruimen en voor lichte en zware verspaning bij het frezen.**
- **Zeer hoge draaimomenten 550 Nm, uitvoering HT (High Torque).**
- **Ideale dempingseigenschappen, daardoor een optimaal werkstukoppervlak en hogere standtijd, en de spindel wordt gespaard.**

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, reduceerhulzen nr. 302135 – 302187.

**Opmerking:**

V = maximale verstelafstand!

Let op bij extra lange gereedschappen en TPC-bewerking.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	64,5 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	45,5 mm

Span-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Buiten-Ø D	46 mm
Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Koelkanaalboring	ja
Producttype	Hydrohouder