

**Garant****Hydrohouder kort, uitvoering HT, SK 50, Span-Ø D1: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302029 32
GTIN	4045197586957
Artikelklasse	31H

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Zeer grote totale stijfheid dankzij geoptimaliseerde constructie.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Axiale lengteverstelling (verstelling 10 mm) mogelijk.**
- **Flexibel dankzij gebruik van tussenhulzen.**

**Toepassing:**

- **Voor boren, ruimen en voor lichte en zware verspaning bij het frezen.**
- **Zeer hoge draaimomenten 550 Nm, uitvoering HT (High Torque).**
- **Ideale dempingseigenschappen, daardoor een optimaal werkstukoppervlak en hogere standtijd, en de spindel wordt gespaard.**

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, reduceerhulzen nr. 302135 – 302187.

**Opmerking:**

V = maximale verstelafstand!

Let op bij extra lange gereedschappen en TPC-bewerking.

**Technische beschrijving**

Span-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Geschikte reduceerhuls	302180; 302175
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	62 mm

Afkoppellengte A-maat	81 mm
Buiten-Ø D	72 mm
Opname	SK 50
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balancerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Hydrohouder

## Accessoires

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 18 mm	302175 18
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 14 mm	302175 14
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 25 mm	302175 25
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 10 mm	302180 10
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 10 mm	302175 10
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 20 mm	302180 20

Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 20 mm	302175 20
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 25 mm	302180 25
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 12 mm	302180 12
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 8 mm	302175 8
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 16 mm	302175 16
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 14 mm	302180 14
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 18 mm	302180 18
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 6 mm	302180 6
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 8 mm	302180 8
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 16 mm	302180 16
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 12 mm	302175 12
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 6 mm	302175 6