

Garant**Korte-boorhouder Vorm AD/B, SK 40, Spanbereik: 0,5-16mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 301465 0,5-16 |
| GTIN | 4045197573407 |
| Artikelklasse | 31B |

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor rechts- en linksom draaien.

Met balluff/RFID-chip-boring. Maximale rondlooppfout $\leq 20 \mu\text{m}$.

Glasparelgestraald.

Levering:

Inclusief **spansleutel** met dwarsgreep.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Reserve-spansleutel nr. 627425 | SW 6 |
| Type | Standaard |
| Spanbereik | 0,5 - 16 mm |
| Afkoppellengte A-maat | 90 mm |
| Buiten-Ø D | 57 mm |
| Opname | SK 40 |
| Opnamenorm | ISO 7388-1 |
| Vorm | ADB |
| Inwendige koeling | ja, met max. 50 bar |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 20 μm |
| Maximaal aanhaalmoment $M_{d\ max}$ | ≤ 14 Nm |
| Producttype | Korte-boorhouder |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308806 40 |
| AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 | 308630 40 |
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308795 40 |
| Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308635 40 |
| AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40 | 308640 40 |
| AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40 | 308600 40 |
| Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 | 308650 40 |
| Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308760 40 |
| Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 | 308610 40 |
| Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308785 40 |
| Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308801 40 |
| Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308802 40 |
| AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 | 308625 40 |
| Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308765 40 |
| Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 | 308620 40 |
| AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M | 308670 40M |
| Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308660 40 |
| Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40 | 308830 40 |

| | |
|---|-----------|
| Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40 | 308820 40 |
| Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40 | 308605 40 |
| Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40 | 308740 40 |
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308790 40 |
| Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308700 40 |
| Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 | 308615 40 |