

**Garant****Inschroefbare spantangadapter ER16, Schroefdraad M × A-maat: M16X50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301382 M16X50
GTIN	4045197649492
Artikelklasse	31Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht.

**T.b.v.:**

Gereedschapsopnames voor inschroeffrezen.

**Levering:**

Inclusief spanmoer.

**Accessoires:**

ER-spantangen nr. 308901 – 309430.

ER-spantangmoeren nr. 309650; 309652.

**Opmerking:**

Geschikt verlengstuk resp. verloopstuk nr. 301358; 301359.

**Technische beschrijving**

Schroefdraad M	M16×50
Ø D <sub>2</sub>	30 mm
Moer buiten-Ø D	22 mm
L <sub>1</sub>	30 mm
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Tapkruk

## Accessoires

ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308920 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308901 10
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308920 3
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	308921 3
ER-Minispansmoer Voor ER 25	309650 25
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	308906 4
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308906 5
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308906 10
ER-Minispansmoer Voor ER 8	309650 8
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308906 8
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER-Minispansmoer Voor ER 16	309650 16
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308920 6
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 8 mm	309430 8
ER-Mini-spansmoer voor afdichtringen Voor ER 20	309652 20
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308920 5
ER-Mini-spansmoer voor afdichtringen Voor ER 25	309652 25
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308901 9
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308921 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308901 8
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	308906 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308901 6
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 3 mm	308922 3

ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 8 mm	308922 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 1 mm	308920 1
ER-Mini-spanmoer voor afdichtringen Voor ER 16	309652 16
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 6 mm	308922 6
ER-Minispansmoer Voor ER 20	309650 20
ER-spantang Nominale span-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308901 5
ER-spantang Nominale span-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 7 mm	308922 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308920 8
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 6 mm	309430 6
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308921 5
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	308921 9
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER-Minispansmoer Voor ER 11	309650 11
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 6 mm	309425 6
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308921 10
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	308921 7
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308921 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308920 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308920 2
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 5 mm	308922 5
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
	309430 3,5

ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie  
Nominale span-Ø d 3,5 mm

ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	308906 9
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 9 mm	308922 9
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308906 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308901 2
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308901 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 1 mm	308901 1
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308920 9
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 9 mm	309430 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308920 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308901 7
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	308906 7
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 4 mm	308922 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308901 4
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 7 mm	309430 7
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 10 mm	308922 10
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	308921 4
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 10 mm	309430 10