



## Hydrohouder kort, slank, vorm ADB, SK 40, Span-Ø D1: 6mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	302032 6
GTIN	2050001653109
Artikelklasse	33W

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Rondloop  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Axiale lengteverstelling mogelijk (verstelafstand 10 mm).
- Flexibel dankzij gebruik van tussenhulzen.
- Koelvloeistofdruk tot 80 bar.

#### Toepassing:

Voor boren, ruimen en nafrezen.

#### Levering:

Inclusief sleutel voor binnenzeskantbouten met dwarsgreep.

#### Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308810 – 308830, gr. 12; 20; 32; reduceerhuls nr. 302135 – 302187.

Aanslagschroeven voor directe spanning resp. bij gebruik van reduceerhulzen op aanvraag.

### Technische beschrijving

Schroefdraad M	M5
Ø D <sub>2</sub>	26 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
L <sub>2</sub>	29,5 mm
Gewicht	1,3 kg

Afkoppellengte A-maat	80,5 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	61,5 mm
Buiten-Ø D	49,5 mm
Verstelafstand V	10 mm
Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Inwendige koeling	ja, met max. 80 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Hydrohouder

## Accessoires

Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
	308740 40

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40

AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
--	------------

Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
---	-----------

AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
--	-----------

AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
---	-----------

AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
--	-----------

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
---	-----------

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
---	-----------

Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
---	-----------

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
---	-----------

Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
--	-----------

Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
---	-----------

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
---	-----------

Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
---	-----------