

Garant**Korte-boorhouder Vorm AD/B, SK 50, Spanbereik: 0,5-16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301467 0,5-16
GTIN	4045197573414
Artikelklasse	31B

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor rechts- en linksom draaien.

Met balluff/RFID-chip-boring. Maximale rondlooppfout $\leq 20 \mu\text{m}$.

Glasparelgestraald.

Levering:

Inclusief **spansleutel** met dwarsgreep.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Spanbereik	0,5 - 16 mm
Afkoppellengte A-maat	106 mm
Type	Standaard
Reserve-spansleutel nr. 627425	SW 6
Buiten-Ø D	57 mm
Opname	SK 50
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Inwendige koeling	ja, met max. 50 bar

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 18000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 20 μm
Maximaal aanhaalmoment $M_{d \max}$	≤ 14 Nm
Producttype	Korte-boorhouder

Accessoires

Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50