



Korte-boorhouder Vorm A, SK 40, Spanbereik: 1-13mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	301480 1-13
GTIN	4045197307620
Artikelklasse	37D

Omschrijving

Uitvoering:

Voor rechts- en linksom draaien.

Gebruineerd.

Levering:

Inclusief sleutel voor binnenzeskantbouten met dwarsgreep.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	87,5 mm
Reserve-spansleutel nr. 627425	SW6
Spanbereik	1 - 13 mm
Buiten-Ø D	43 mm
Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 18000 min ⁻¹
Maximaal aanhaalmoment $M_{d\ max}$	≤ 14 Nm
Producttype	Korte-boorhouder

Accessoires

Aantreboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantreboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrebout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantreboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Speciale aantrebout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantreboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Speciale aantrebout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
AantreboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrebout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
AantreboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
AantreboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40