

Garant**Inschroefbare spantangadapter ER25, Schroefdraad M × A-maat: M16X50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301387 M16X50
GTIN	4045197644947
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht.

T.b.v.:

Gereedschapsopnames voor inschroeffrezen.

Levering:

Inclusief spanmoer.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308901 – 309430.

ER-spantangmoeren nr. 309650; 309652.

Opmerking:

Geschikt verlengstuk resp. verloopstuk nr. 301358; 301359.

Technische beschrijving

Moer buiten-Ø D	35 mm
Schroefdraad M	M16×50
Ø D ₂	30 mm
L ₁	30 mm
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Tapkruk

Accessoires

ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	308959 11
ER-spantang Nominale span-Ø d 12 mm	308960 12
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308960 10
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	308946 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 16 mm	308960 16
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	308946 14
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 16 mm	308962 16
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 15 mm	309374 15
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 13 mm	309374 13
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308941 10
ER-spantang HPmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 8 mm	309375 8
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	308959 16
ER-Minispansmoer Voor ER 8	309650 8
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308959 5
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 7 mm	308962 7
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	308946 4
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 4 mm	308962 4
ER-Minispansmoer Voor ER 16	309650 16
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	309374 5
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 9 mm	309373 9
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	308946 12
ER-Mini-spansmoer voor afdichtringen Voor ER 16	309652 16
ER-spantang Nominale span-Ø d 13 mm	308960 13
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	308946 16

ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	308959 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308941 9
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 9 mm	308962 9
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	308959 12
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309374 9
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308959 8
ER-spantang HPmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 4 mm	309375 4
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	309374 16
ER-spantang Nominale span-Ø d 16 mm	308941 16
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	308959 14
ER-spantang HPmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 6 mm	309375 6
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	309374 12
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308960 5
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309374 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308941 2
ER-Minispanmoer Voor ER 25	309650 25
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309374 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308941 3
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308946 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 14 mm	308941 14
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	308946 3
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309374 8
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	309374 14
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 16 mm	309373 16
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	309374 4
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 11 mm	308962 11
	308962 3

ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 3 mm	
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 12 mm	308962 12
ER-spantang HPmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 10 mm	309375 10
ER-spantang HPmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 14 mm	309375 14
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308960 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308960 8
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 2 mm	309373 2
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 7 mm	309373 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308941 4
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 8 mm	308962 8
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	308946 7
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 11 mm	309373 11
ER-spantang Nominale span-Ø d 13 mm	308941 13
ER-Minispansmoer Voor ER 20	309650 20
ER-spantang Nominale span-Ø d 15 mm	308960 15
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 5 mm	308962 5
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 15 mm	309373 15
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 9 mm	309430 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308960 2
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	308959 9
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308946 10
ER-spantang HPmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 12 mm	309375 12
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 4,5 mm	309430 4,5

ER-spantang HP Nominale span-Ø d 3 mm	309373 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308941 6
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 10 mm	309430 10
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 5 mm	309373 5
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 8 mm	309373 8
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 13 mm	308962 13
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308960 4
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 14 mm	308962 14
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 13 mm	309373 13
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 14 mm	309373 14
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308941 7
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 6 mm	309373 6
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308959 6
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 6 mm	308962 6
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	309374 3
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 4 mm	309373 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308960 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308960 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 11 mm	308941 11
ER-spantang Nominale span-Ø d 15 mm	308941 15
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308946 8
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 15 mm	308959 15
ER-spantang Nominale span-Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 2,8 mm	309430 2,8

ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 6 mm	309430 6
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 12 mm	309373 12
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308959 10
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 15 mm	308946 15
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308960 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 14 mm	308960 14
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 13 mm	308959 13
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308946 5
ER-spantang Nominale span-Ø d 11 mm	308960 11
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 13 mm	308946 13
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	309374 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308941 5
ER-Minispansmoer Voor ER 11	309650 11
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308941 8
ER-Mini-spansmoer voor afdichtringen Voor ER 20	309652 20
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	308959 4
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 10 mm	308962 10
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 10 mm	309373 10
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	308946 11
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 8 mm	309430 8
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 7 mm	309430 7
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	309374 11
ER-spantang Nominale span-Ø d 12 mm	308941 12
ER-Mini-spansmoer voor afdichtringen Voor ER 25	309652 25
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 15 mm	308962 15
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	308959 7

