



Hydrohouder kort, zwaar, vorm ADB, SK 40, Span-Ø D1: 20mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	302005 20
GTIN	4045197146069
Artikelklasse	32A

Omschrijving

Uitvoering:

- Rondloop $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Axiale lengteverstelling mogelijk (verstelafstand 10 mm).
- Flexibel dankzij gebruik van tussenhulzen.
- Koelvloeistofdruk tot 80 bar.

Toepassing:

Voor boren, ruimen en nafrezen.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308810 – 308830, gr. 12; 20; 32; reduceerhuls nr. 302135 – 302187.

Opmerking:

V = maximale verstelafstand!

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	64,5 mm
Nuttige lengte L ₁	42 mm
Span-Ø D ₁	20 mm
Geschikte reduceerhuls	302160; 302165; 302155; 302150
Buiten-Ø D	49,5 mm

Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Inwendige koeling	ja, met max. 80 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Hydrohouder

Accessoires

Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 6 mm	302155 6
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 14 mm	302160 14
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 5 mm	302160 5
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 3 mm	302155 3
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 16 mm	302155 16
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 16 mm	302160 16
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Spanschroef voor HD-houder Geschikt voor SK 40	309903 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 10 mm	302160 10
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 10 mm	302155 10
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 4 mm	302155 4
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraadaafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 8 mm	302155 8
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 12 mm	302155 12
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 8 mm	302160 8
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 12 mm	302160 12
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 14 mm	302155 14
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 5 mm	302155 5
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 6 mm	302160 6

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Gesleufde reduceerhulsafgedicht Span-Ø D1 4 mm	302160 4
Gesleufde reduceerhulsafgedicht Span-Ø D1 3 mm	302160 3