



Korte-boorhouder Vorm A, SK 40, Spanbereik: 2,5-16mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 301480 2,5-16 |
| GTIN | 4045197307637 |
| Artikelklasse | 37D |

Omschrijving

Uitvoering:

Voor rechts- en linksom draaien.

Gebruineerd.

Levering:

Inclusief sleutel voor binnenzeskantbouten met dwarsgreep.

Accessoires:

Aantreibouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Spanbereik | 2,5 - 16 mm |
| Reserve-spansleutel nr. 627425 | SW6 |
| Afkoppellengte A-maat | 104,5 mm |
| Buiten-Ø D | 56 mm |
| Opname | SK 40 |
| Opnamenorm | ISO 7388-1 |
| Vorm | A |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 18000 min ⁻¹ |
| Maximaal aanhaalmoment $M_{d \max}$ | ≤ 14 Nm |
| Producttype | Korte-boorhouder |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40 | 308740 40 |
| Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 | 308620 40 |
| AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40 | 308640 40 |
| Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308760 40 |
| AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40 | 308600 40 |
| AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M | 308670 40M |
| Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308660 40 |
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308790 40 |
| Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 | 308610 40 |
| Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308700 40 |
| Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 | 308650 40 |