



Hydrohouder kort, zwaar, vorm ADB, SK 50, Span-Ø D1: 32 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	302021 32
GTIN	2050001653031
Artikelklasse	33W

Omschrijving

Uitvoering:

- Rondloop $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Met Balluff-chip-boring.
- Axiale lengteverstelling mogelijk (verstelafstand 10 mm).
- Flexibel dankzij gebruik van tussenhulzen.
- Koelvloeistofdruk maximaal 80 bar.

Toepassing:

Voor boren, ruimen en nafrezen.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308810 – 308830, gr. 12; 20; 32:

Tussenbus nr. 302135 – 302180.

Aanslagschroeven voor directe spanning resp. bij gebruik van reduceerhulzen op aanvraag.

Opmerking:

V = maximale verstelafstand!

Verspaningsstrategie: HSC

Afkoppellengte A-maat: 81 mm

Buiten-Ø D: 72 mm

Nuttige lengte L₁: 52 mm

Geschikte reduceerhuls: 302180; 302175

Technische beschrijving

Nuttige lengte L ₁	52 mm
-------------------------------	-------

Span-Ø D ₁	32 mm
Geschikte reduceerhuls	302180; 302175
Afkoppellengte A-maat	81 mm
Buiten-Ø D	72 mm
Opname	SK 50
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Inwendige koeling	ja, met max. 80 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Hydrohouder

Accessoires

Gesleufde reduceerhuls Span-Ø D1 8 mm	302180 8
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50 SK	308812 50
Gesleufde reduceerhuls Span-Ø D1 14 mm	302175 14
Gesleufde reduceerhuls Span-Ø D1 20 mm	302180 20
Gesleufde reduceerhuls Span-Ø D1 10 mm	302175 10
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Gesleufde reduceerhuls Span-Ø D1 18 mm	302180 18
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Gesleufde reduceerhuls Span-Ø D1 6 mm	302180 6
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Gesleufde reduceerhuls Span-Ø D1 14 mm	302180 14

Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308700 50
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 50 SK	308810 50
Gesleufde reduceerhuls Span-Ø D1 6 mm	302175 6
Gesleufde reduceerhuls Span-Ø D1 20 mm	302175 20
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Gesleufde reduceerhuls Span-Ø D1 8 mm	302175 8
Gesleufde reduceerhuls Span-Ø D1 25 mm	302180 25
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Gesleufde reduceerhuls Span-Ø D1 25 mm	302175 25
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Gesleufde reduceerhuls Span-Ø D1 10 mm	302180 10
Gesleufde reduceerhuls Span-Ø D1 12 mm	302180 12
Gesleufde reduceerhuls Span-Ø D1 16 mm	302175 16
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Gesleufde reduceerhuls Span-Ø D1 16 mm	302180 16
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50 SK	308830 50
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Gesleufde reduceerhuls Span-Ø D1 18 mm	302175 18
Gesleufde reduceerhuls Span-Ø D1 12 mm	302175 12
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50 SK	308820 50

