



Hydrohouder kort, slank, vorm ADB, SK 40, Span-Ø D1: 12mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 302032 12 |
| GTIN | 2050001653130 |
| Artikelklasse | 33W |

Omschrijving

Uitvoering:

- Rondloop $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Axiale lengteverstelling mogelijk (verstelafstand 10 mm).
- Flexibel dankzij gebruik van tussenhulzen.
- Koelvloeistofdruk tot 80 bar.

Toepassing:

Voor boren, ruimen en nafrezen.

Levering:

Inclusief sleutel voor binnenzeskantbouten met dwarsgreep.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308810 – 308830, gr. 12; 20; 32; reduceerhuls nr. 302135 – 302187.

Aanslagschroeven voor directe spanning resp. bij gebruik van reduceerhulzen op aanvraag.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------|----------------|
| Ø D ₂ | 32 mm |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Geschikte reduceerhuls | 302140; 302135 |
| Afkoppellengte A-maat | 80,5 mm |
| L ₂ | 40 mm |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Nuttige lengte L_1 | 61,5 mm |
| Span-Ø D_1 | 12 mm |
| Schroefdraad M | M10×1 |
| Buiten-Ø D | 49,5 mm |
| Verstelafstand V | 10 mm |
| Opname | SK 40 |
| Opnamenorm | ISO 7388-1 |
| Vorm | ADB |
| Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm |
| Verspaningsstrategie | HSC |
| Producttype | Hydrohouder |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308785 40 |
| Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 | 308610 40 |
| Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308700 40 |
| AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40 | 308600 40 |
| Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308765 40 |
| Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40 | 308740 40 |
| Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40 | 308605 40 |
| Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308801 40 |
| Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308660 40 |
| Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308760 40 |
| Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 6 mm | 302135 6 |

| | |
|---|------------|
| Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40 | 308820 40 |
| Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 | 308630 40 |
| Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 | 308615 40 |
| Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 8 mm | 302140 8 |
| Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 4 mm | 302135 4 |
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308790 40 |
| Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 | 308650 40 |
| AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40 | 308640 40 |
| Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308635 40 |
| Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 5 mm | 302135 5 |
| Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 8 mm | 302135 8 |
| AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M | 308670 40M |
| Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 5 mm | 302140 5 |
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308795 40 |
| Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 6 mm | 302140 6 |
| Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 3 mm | 302140 3 |
| Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308806 40 |
| Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 4 mm | 302140 4 |
| Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 3 mm | 302135 3 |
| Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40 | 308830 40 |
| Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 | 308625 40 |
| Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308802 40 |
| Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 | 308620 40 |