

**Korte-boorhouder Vorm A, SK 40, Spanbereik: 0,3-8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301490 0,3-8
GTIN	2050001689504
Artikelklasse	33W

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor rechts- en linksom draaien.

Levering:

Inclusief sleutel voor binnenzeskantbouten met dwarsgreep.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Spanbereik	0,3 - 8 mm
Afkoppellengte A-maat	70 mm
Reserve-spansleutel nr. 627425	SW4
Buiten-Ø D	36 mm
Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 30 µm
Producttype	Korte-boorhouder

Accessoires

Rondsel voor spanbereik 0,3-8 mm	309702 0,3-8
Spanbekkenset3-delig voor spanbereik 0,3-8 mm	309701 0,3-8