



Hydrohouder kort, slank, vorm AD, SK 30, Span-Ø D1: 12mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	302030 12
GTIN	2050001653079
Artikelklasse	33W

Omschrijving

Uitvoering:

Korte, slanke uitvoering:

- Rondloop $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Met Balluff-chip-boring.
- Axiale lengteverstelling mogelijk (verstelafstand 10 mm).
- Flexibel dankzij gebruik van tussenhulzen.
- Koelvloeistofdruk maximaal 80 bar.

Toepassing:

Voor boren, ruimen en nafrezen.

Levering:

Inclusief sleutel voor binnenzeskantbouten met dwarsgreep.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308810 – 308830, gr. 12; 20; 32:

Tussenbus nr. 302135 – 302180.

Aanslagschroeven voor directe spanning resp. bij gebruik van reduceerhulzen op aanvraag.

Verspaningsstrategie: HSC

Afkoppellengte A-maat: 55 mm

Ø D₂: 32 mm

Buiten-Ø D: 45 mm

Nuttige lengte L₁: 36 mm

L₂: 22 mm

Verstelafstand V: 10 mm

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	12 mm
Ø D ₂	32 mm
Geschikte reduceerhuls	302140; 302135
L ₂	22 mm
Gewicht	0,6 kg
Schroefdraad M	M8×1
Nuttige lengte L ₁	36 mm
Afkoppellengte A-maat	55 mm
Buiten-Ø D	45 mm
Verstelafstand V	10 mm
Opname	SK 30
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Inwendige koeling	ja, met max. 80 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Hydrohouder

Accessoires

Gesleufde reduceerhuls met koeling Span-Ø D1 3 mm	302135 3
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 30	308610 30
Gesleufde reduceerhuls met koeling Span-Ø D1 6 mm	302135 6
Gesleufde reduceerhuls afgedicht Span-Ø D1 5 mm	302140 5
Gesleufde reduceerhuls met koeling Span-Ø D1 5 mm	302135 5
Gesleufde reduceerhuls afgedicht Span-Ø D1 3 mm	302140 3
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 30	308785 30
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 30	308765 30

Gesleufde reduceerhuls afgedicht Span-Ø D1 8 mm	302140 8
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 30	308780 30
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 30	308760 30
Gesleufde reduceerhuls met koeling Span-Ø D1 8 mm	302135 8
Gesleufde reduceerhuls afgedicht Span-Ø D1 6 mm	302140 6
Gesleufde reduceerhuls afgedicht Span-Ø D1 4 mm	302140 4
Gesleufde reduceerhuls met koeling Span-Ø D1 4 mm	302135 4