

**Hydrohouder kort, zwaar, vorm ADB, SK 50, Span-Ø D1: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302025 32
GTIN	4045197146076
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Rondloop $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Axiale lengteverstelling mogelijk (verstelafstand 10 mm).
- Flexibel dankzij gebruik van tussenhulzen.
- Koelvloeistofdruk tot 80 bar.

Toepassing:

Voor boren, ruimen en nafrezen.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308810 – 308830, gr. 12; 20; 32; reduceerhuls nr. 302135 – 302187.

Opmerking:

V = maximale verstelafstand!

Technische beschrijving

Nuttige lengte L_1	52 mm
Afkoppellengte A-maat	81 mm
Geschikte reduceerhuls	302180; 302175
Span-Ø D_1	32 mm
Buiten-Ø D	72 mm

Opname	SK 50
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Inwendige koeling	ja, met max. 80 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Hydrohouder

Accessoires

Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 16 mm	302175 16
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Spanschroef voor HD-houder Geschikt voor SK 50	309903 50
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 20 mm	302175 20
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Gesleufde reduceerhulsafgedicht Span-Ø D1 18 mm	302180 18
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 12 mm	302175 12
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 6 mm	302175 6
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Gesleufde reduceerhulsafgedicht Span-Ø D1 25 mm	302180 25
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 18 mm	302175 18
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50

Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 10 mm	302175 10
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 12 mm	302180 12
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 8 mm	302175 8
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 20 mm	302180 20
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 16 mm	302180 16
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 8 mm	302180 8
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 25 mm	302175 25
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 14 mm	302175 14
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 10 mm	302180 10
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 6 mm	302180 6
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 14 mm	302180 14