



Hydrohouder kort, slank, vorm ADB, SK 40, Span-Ø D1: 16mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	302032 16
GTIN	2050001653147
Artikelklasse	33W

Omschrijving

Uitvoering:

- Rondloop $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Axiale lengteverstelling mogelijk (verstelafstand 10 mm).
- Flexibel dankzij gebruik van tussenhulzen.
- Koelvloeistofdruk tot 80 bar.

Toepassing:

Voor boren, ruimen en nafrezen.

Levering:

Inclusief sleutel voor binnenzeskantbouten met dwarsgreep.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308810 – 308830, gr. 12; 20; 32; reduceerhuls nr. 302135 – 302187.

Aanslagschroeven voor directe spanning resp. bij gebruik van reduceerhulzen op aanvraag.

Technische beschrijving

L ₂	45 mm
Nuttige lengte L ₁	61,5 mm
Gewicht	1,4 kg
Schroefdraad M	M12×1
Afkoppellengte A-maat	80,5 mm

Span-Ø D ₁	16 mm
Ø D ₂	38 mm
Buiten-Ø D	49,5 mm
Verstelafstand V	10 mm
Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Inwendige koeling	ja, met max. 80 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Hydrohouder

Accessoires

Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
	308830 40

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40

Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

308625 40

Aantrekbout, 18CrNiMo7V vorm A Geschikt voor conus 40

308605 40

Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40

308640 40

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40

308760 40

Aantrekbout Mazak, vorm A Geschikt voor conus 40M

308670 40M

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40

308790 40

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40

308740 40

Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

308610 40

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40

308795 40

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308650 40

Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40

308600 40

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40

308635 40

Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40

308785 40

Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

308630 40