



Hydrohouder ultrakorte vorm AD, SK 40 A=24,5, Span-Ø D1: 20mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	302026 20
GTIN	2050001691705
Artikelklasse	33W

Omschrijving

Uitvoering:

- Rondloop $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Axiale lengteverstelling mogelijk (verstelafstand 10 mm).
- Flexibel dankzij gebruik van tussenhulzen.
- Koelvloeistofdruk tot 80 bar.

Toepassing:

Voor boren, ruimen en nafrezen.

Levering:

Inclusief sleutel voor binnenzeskanbouten met dwarsgreep.

Accessoires:

Aanslagschroeven voor directe spanning resp. bij gebruik van reduceerhulzen op aanvraag.
Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308810 – 308830, gr. 12; 20; 32;
reduceerhuls nr. 302135 – 302187.

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	20 mm
L ₂	47 mm
Ø D ₂	42 mm

Geschikte reduceerhuls	302160; 302165; 302155; 302150
Schroefdraad M	M16×1
Afkoppellengte A-maat	24,5 mm
Gewicht	1,3 kg
Buiten-Ø D	49,5 mm
Verstelafstand V	10 mm
Opname	SK 40 A=24,5
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Inwendige koeling	ja, met max. 80 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Hydrohouder

Accessoires

Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 14 mm	302155 14
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 6 mm	302155 6
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 10 mm	302155 10
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 8 mm	302155 8
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 8 mm	302160 8
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 14 mm	302160 14
	308802 40

Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40

Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 3 mm	302155 3
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 12 mm	302155 12
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 4 mm	302155 4
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 10 mm	302160 10
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 5 mm	302155 5
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 16 mm	302160 16
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 4 mm	302160 4
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 5 mm	302160 5
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 12 mm	302160 12
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 6 mm	302160 6

AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 16 mm	302155 16
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 3 mm	302160 3
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40