

**Garant****Steekdraaiplaat volradius, HB7020, Steekbreedte w: 5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273735 5
GTIN	4045197486714
Artikelklasse	21J

**Technische beschrijving**

Tolerantie steekbreedte w	$\pm 0,04$ mm
Steekbreedte w	5 mm
Voeding f	0,12 - 0,26 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,7 - 2 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Neventoepassing	M
Snedecondities	continu
Soort	HB7020
Aantal wisselingen/snijanten	2
Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	220 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	170 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	140 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	120 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	140 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	60 m/min	S
GG(G)	geschikt	200 m/min	K
CuZn	geschikt	250 m/min	N
Uni	geschikt		
Continu	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		