

**Garant****Hydrohouder kort, slank, vorm ADB, SK 40, Span-Ø D1: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302038 12
GTIN	4045197602435
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Rondloop  $\leq 3 \mu\text{m}$ .**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Axiale lengteverstelling mogelijk (verstelafstand 10 mm).**
- **Flexibel dankzij gebruik van tussenhulzen.**
- **Koelvloeistofdruk tot 80 bar.**

**Toepassing:**

Voor boren, ruimen en nafrezen.

**Levering:**

Inclusief sleutel voor binnenzeskantbouten met dwarsgreep.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308810 – 308830, gr. 12; 20; 32; reduceerhuls nr. 302135 – 302187.

Aanslagschroeven voor directe spanning resp. bij gebruik van reduceerhulzen op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Geschikte reduceerhuls	302140; 302135
L <sub>2</sub>	40 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	61,5 mm
Afkoppellengte A-maat	80,5 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	12 mm

Ø D <sub>2</sub>	32 mm
Schroefdraad M	M10×1
Gewicht	1,3 kg
Buiten-Ø D	49,5 mm
Verstelafstand V	10 mm
Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Inwendige koeling	ja, met max. 80 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Hydrohouder

## Accessoires

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 8 mm	302140 8
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 6 mm	302135 6
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 5 mm	302135 5

Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 4 mm	302135 4
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Gesleufde reduceerhulsafgedicht Span-Ø D1 5 mm	302140 5
Gesleufde reduceerhulsafgedicht Span-Ø D1 6 mm	302140 6
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 3 mm	302135 3
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Gesleufde reduceerhulsafgedicht Span-Ø D1 4 mm	302140 4
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Gesleufde reduceerhulsafgedicht Span-Ø D1 3 mm	302140 3
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 8 mm	302135 8
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40