

**Garant****Hydrohouder kort, slank, vorm ADB, SK 40, Span-Ø D1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302038 16
GTIN	4045197602442
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Rondloop  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Axiale lengteverstelling mogelijk (verstelafstand 10 mm).
- Flexibel dankzij gebruik van tussenhulzen.
- Koelvloeistofdruk tot 80 bar.

**Toepassing:**

Voor boren, ruimen en nafrezen.

**Levering:**

Inclusief sleutel voor binnenzeskantbouten met dwarsgreep.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308810 – 308830, gr. 12; 20; 32; reduceerhuls nr. 302135 – 302187.

Aanslagschroeven voor directe spanning resp. bij gebruik van reduceerhulzen op aanvraag.

**Technische beschrijving**

L <sub>2</sub>	45 mm
Afkoppellengte A-maat	80,5 mm
Schroefdraad M	M12×1
Gewicht	1,4 kg
Span-Ø D <sub>1</sub>	16 mm

Nuttige lengte L <sub>1</sub>	61,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	38 mm
Buiten-Ø D	49,5 mm
Verstelafstand V	10 mm
Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Inwendige koeling	ja, met max. 80 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Hydrohouder

## Accessoires

Aantreibout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
AantreiboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantreibout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
AantreiboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Speciale aantreibout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Spansleutel voor aantreiboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Speciale aantreibout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
AantreiboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantreibout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantreibout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40

AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40