

**Garant****Steekdraaiplaat rechte snijkant, CBN825, Steekbreedte w: 2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273740 2
GTIN	4045197542465
Artikelklasse	21H

**Technische beschrijving**

Tolerantie steekbreedte w	±0,03 mm
Steekbreedte w	2 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	CBN
Hoofdtoepassing	H
Snedecndities	continu
Soort	CBN825
Hoekradius R	0,2 mm
Aantal wisselingen/snijanten	1
Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 55 HRC	geschikt	100 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt	100 m/min	H
Staal < 67 HRC	geschikt	100 m/min	H
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
droog	geschikt		