

Garant**Hydrohouder kort, slank, vorm ADB, SK 40, Span-Ø D1: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302038 25
GTIN	4045197602466
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Rondloop $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Axiale lengteverstelling mogelijk (verstelafstand 10 mm).
- Flexibel dankzij gebruik van tussenhulzen.
- Koelvloeistofdruk tot 80 bar.

Toepassing:

Voor boren, ruimen en nafrezen.

Levering:

Inclusief sleutel voor binnenzeskantbouten met dwarsgreep.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308810 – 308830, gr. 12; 20; 32; reduceerhuls nr. 302135 – 302187.

Aanslagschroeven voor directe spanning resp. bij gebruik van reduceerhulzen op aanvraag.

Technische beschrijving

Ø D ₂	55 mm
Span-Ø D ₁	25 mm
L ₂	28 mm
Gewicht	1,6 kg
Afkoppellengte A-maat	80,5 mm

Nuttige lengte L ₁	61,5 mm
Schroefdraad M	M16×1
Buiten-Ø D	63 mm
Verstelafstand V	10 mm
Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Inwendige koeling	ja, met max. 80 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Hydrohouder

Accessoires

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40

Speciale aantrebout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Speciale aantrebout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantreboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantrebout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantreboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrebout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrebout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrebout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
AantreboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrebout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantreboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrebout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantreboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantreboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40