

**Garant****Steekdraaiplaat volradius, CBN825, Steekbreedte w: 4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273746 4
GTIN	4045197577917
Artikelklasse	21H

**Technische beschrijving**

Steekbreedte w	4 mm
Tolerantie steekbreedte w	$\pm 0,03$ mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	CBN
Hoofdtoepassing	H
Snedecondities	continu
Soort	CBN825
Aantal wisselingen/snijkanten	1
Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

**Gebruikersgegevens**

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
--	--------------	----------------	----------

Staal < 55 HRC	geschikt	100 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt	100 m/min	H
Staal < 67 HRC	geschikt	100 m/min	H
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
droog	geschikt		